

CDK[®]



MAG

**EQUIPAMENTO MÓVEL P/ RAIOS-X
200, 300 E 500mA**

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A unidade radiológica móvel MAG é especialmente projetada para ser rápida e precisa nas rotinas de exames radiológicos atendendo à sua grande maioria.



É composta por: 01 mesa de comando, 01 unidade selada (ampola produtora de raios-x de ânodo giratório), 01 coluna porta-tubo com giro de 360°, 01 colimador luminoso, 01 transformador / gerador e 01 par de cabos blindados, na versão 125 kV.

Estrutura em aço tratado e pintado eletrostaticamente a pó, montada sobre rodas e rodízios de nylon de alto impacto o que facilita sua locomoção.



MAG, convencional

Painel frontal com indicação dos instrumentos de leitura de kV, mA, rede e demais recursos; indicadores luminosos para as principais funções com destaque para a que está sendo utilizada; instrumentos digitais para leitura de tempo, rede e mA. Chaves de seleção de foco, mA, postos de trabalho (bucky horizontal, vertical, sem bucky, bucky auxiliar), tempo de exposição, regulagem de kV maior, menor, liga/desliga e teclas para preparo e disparo dos raios-x



MAG, microprocessado

Comando microprocessado com timer em cristal de quartzo com chaveamento de alta tensão através de tiristores com corte em zero. Painel com tela em cristal líquido alfanumérico com back light onde são apresentados os indicadores de tempo, kV, foco, posto de trabalho e mensagens de status do equipamento. Comandos acionados através de teclas push button com livre seleção de tempo, kV e mA.



MAG, alta frequência

Comando / gerador em alta frequência com microprocessador próprio. Clock a cristal de quartzo, tela em cristal líquido alfanumérico com back light e programa anatômico com armazenamento de técnicas radiográficas. Painel em tela de membrana com ajustes de mA, mAs, kV, bucky e liga/desliga. Sistema para navegação no programa de órgãos e seleção de campo. Indicação luminosa e sonora de raios-x e mensagens de status.

OPCIONAIS

- Mesa Bucky
- Estativa Bucky Vertical



MESA BUCKY

Tipo	* Tampo Fixo	Tampo Móvel	Tampo Flutuante
Deslocamento do tampo	não há	horizontal para ambos os lados	horizontal e longitudinal para ambos os lados
Freios	auto freada	eletromagnéticos	eletromagnéticos

* Também na versão veterinária

ESTATIVA BUCKY VERTICAL (MURAL)

Deslocamento do tampo	vertical (cima/baixo) 15cm à 2m do piso
Freios	eletromagnéticos
Chassis	13x18 à 35x43cm

NOS RESERVAMOS O DIREITO DE REALIZAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS SEM PRÉVIO AVISO



CRX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA
Rua Orense, 783 - Pq. das Jabuticabeiras • Diadema SP • CEP 09920-650
PABX 55 (11) 4055.1011 E-mail:vendas@cdk.com.br
www.cdk.com.br